

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.


The importer shall be translate this instruction manual into the appropriate language for the users of this product.

The distributor shall make the users of this product understand the contents of this instruction manual.

■ ご使用前に

- ・本製品は2レグシェルフ DDS506-BK / 4レグシェルフ DDS505-BK / バイシクルハンガー DDS304-BK/KHに使用する追加棚用のフレームです。
本来の用途以外に使用しないでください。（棚板は付属しません。）
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・組立前に各パーツが揃っているか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- ・廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ・梱包用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 各部名称 / 付属品



■ 製品仕様

主な材質：スチールフレーム

静止耐荷重：一段あたり15 kg（棚板重量含む）

原産国：台湾

※パーツBは、梱包上Aに取り付けられています。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・組立前に、各部品に不具合がないか確認してください。
- ・下記製品に取り付けをおこなう際、下記製品のいずれかの取扱説明書 注意事項を確認の上、使用してください。
2レグシェルフ DDS506-BK / 4レグシェルフ DDS505-BK / バイシクルハンガー DDS304-BK/KH
- ・本製品に使用する棚板は、強度が十分であるかしっかりと確認をおこなってください。
- ・棚板を載せる前に、棚板が本製品で規定された静止耐荷重を上回らないか確認してください。
※一段あたりの静止耐荷重と、下記製品あたりの静止耐荷重を超えないようにご使用ください。

2レグシェルフ DDS506-BK (静止耐荷重:75 kg (棚板含む全体の荷重重量))

4レグシェルフ DDS505-BK (静止耐荷重:100 kg (棚板含む全体の荷重重量))

バイシクルハンガー DDS304-BK/KH (静止耐荷重:110 kg (全体の荷重重量))